




"O" 可选择

特性	代码	BUS1000	BUS2000	MIB	B30	B90
相欠电压	27P	O	O		■	■
断路器失灵	50BF	O	O		O	O
瞬时过流、接地/中性点/相	50G/N/P	P	P		P	■
延时过流、接地/中性点/相	51G/N/P				N/P	■
中性点过电压	59N				■	
辅助过电压	59X				■	
FlexElements™					■	
母线差动	87B	■	■	■	■	■
AC或DC电源				DC	AC/DC	AC/DC
自检失灵接点			■	■	■	■
定值设置组				2	8	6
闪存存储器				■	■	■
接点输入（固定）			■	1		
接点输入（可编程）—最多可达				1	80	最多96个/台
接点输出（固定）			■	3		
接点输出（可编程）—最多可达			■		64	最多64个/台
虚拟输入					■	■
直接输出				■	■	■
显示			■	■	■	■
键盘			■		■	■
跳闸/合闸线圈监视				■	O	O
可编程逻辑			■	■	■	■
用户可编程LED				■	■	■
计时器				■	■	■
数字计数器					■	
数字元件					■	■
动态母线仿形					■	■
IRIG-B输入			■		■	■
电流—有效值				■	■	■
电流—相量			■		■	■
电压—有效值					■	■
电压—相量			O		■	■
对称分量					■	
频率					■	■
故障报告						■
事件记录仪			■	■	■	■
录波（波形捕捉）			■	■	■	■
CT故障					■	■
接口程序			■	■	■	■
RS232端口			■	■	■	■
RS485端口			O	■	1/2	1/2
10 BaseF 端口			O		0/1/2	0/1/2
ModBus®规约			O	■	■	■
ModBus®用户映像				■	■	■
DNP3 规约					■	■
UCA2/MMS规约					■	■
M-Link规约			O			■
TCP/IP规约					■	■

* 欲获得最新的对照表，请访问：www.GEMultilin.com/selector/bus.pdf