



特点列表
完整，最新的列表
可从网上获取
GEMultilin.com/selector/meters.pdf

		分支测量系统					电力质量				高级电力质量		
特性		EPM 1000 单点	EPM 4000 多点	EPM 2000	EPM 5100	EPM 5300	EPM 5350	EPM 5500P	EPM 6000	PQM II	EPM 9450	EPM 9650	EPM 9800 接口
应用	计费级测量	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■
	数据记录	○	○							○	■	■	■
	波形捕捉/记录									○	■	■	■
	谐波						■	■	■	○	■	■	■
	闪动/暂态捕捉										■	■	■
前面板	显示屏幕	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	用于配置的小键盘	■	■	■	○	○			■	■	■	■	■
	PC连接	■	■	■				■	■	■	■	■	■
	%负载条形图			■				■	■				
电压		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
电流		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
频率		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
功率	频率	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
电能	KW,kVAR,kVA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	双向功率测量	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	kWh,kVARh,kVAh	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
需量	功率因数	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
精度 (仅供参考)	电压	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.3%	0.3%	0.2%	0.1%	0.2%	0.01%	0.01%	0.02%
	电流	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.3%	0.3%	0.2%	0.1%	0.2%	0.01%	0.01%	0.05%
	kVA	0.5%	0.5%	1.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.2%	0.4%	0.08%	0.08%	0.10%
电力质量	波形捕捉									○	■	■	■
	波形记录									○	■	■	■
	谐波: 单独于仪表					■	■	■		○	■	■	■
	THD									○	■	■	■
	突降/浪涌									○	■	■	■
I/O点	闪动/暂态									○	■	■	■
	K-系数					■	■			○	■	■	■
	模拟									○	○	○	○
	控制继电器					○		■		○	○	○	○
通讯	KVZ脉冲				○	○	○	○		○	○	○	○
	数字	○	○							○	○	○	○
	电力线载波	■	■										
	RS-232									■	■	■	■
	RS-485	○	○	■		○							■
	串行波特率	9600	9600	19200	9600	9600		38,400	57600	19200	115,000	115,000	115,000
	光纤口	■	■						■				■
	调制解调器	○	○								○	○	○
协议	以太网口 (可选择)						■				○	○	○
	网页/服务器										○	○	○
	ModBus RTU	○	○	■	○	○	■	■	■	■	■	■	■
	DNP					○				■	■	■	■

"○"选择